



Elmasonic Select ultrahangos tisztítóberendezések

- **fröccsenésmentes ház és tisztítókád nemesacélból**
- tizenegy különböző méret, 3-90 literes kádúrtartalom
- zajszigetelő műanyag fedél, kiegészítő funkcióval, pl. csepegtető a kosár és az alkatrészek számára
- 37 kHz-es ultrahang-frekvencia (szabályozhatósági tartomány: -2,5/+5,5 kHz)
- öt választható üzemmód
- **négy memóriahely az egyes tisztítóprogramokhoz**
- digitális vezérlőegység jól leolvasható kijelzővel az összes üzemállapot megjelenítéséhez
- elektronikus hőmérséklet-szabályozás - 5 °C-os lépésekben állítható 25 és 80 °C között (átváltatható °F egységre, hőmérséklettolerancia: -5/+8 °C)
- vizuális és akusztikus visszajelzés, pl. a tisztítás befejezésekor vagy a határhőmérséklet elérésekor
- szárazon futás elleni védelem (az Elmasonic Select 500 / 900 esetében ez hiányzik)
- automatikus biztonsági kikapcsolás 8 óra elteltével
- **Szállítási terjedeleme:** fedéllel, kosár nélkül
- **Árképzés:** gyártelepen, csomagolással



Alapkészülék fedéllel és kosár nélkül

Típus	Szélesség x magasság x mélység mm	Súly kg	Fűtőteljesítmény kW	Max. tálcátartalom	Tálca szélesség (belső)	Tálca magasság (belső)	Tálca mélység (belső)	Teljesítmény kW	Kimeneti csatlakozó	Cikkszám	€
Select 30	305 x 230 x 170	3,6	0,2	2,7	220	95	120	0,32	12	986016 0030	679,-
Select 40	305 x 170 x 280	3,8	0,2	3,9	220	95	120	0,32	12	986016 0040	1.019,-
Select 60	370 x 210 x 275	5,2	0,4	5,9	275	145	125	0,55	12	986016 0060	1.189,-
Select 80	570 x 195 x 280	6,9	0,6	9,3	475	145	110	0,75	12	986016 0080	1.389,-
Select 100	380 x 300 x 280	6,2	0,4	9,5	280	145	220	0,55	12	986016 0100	1.419,-
Select 120	380 x 300 x 330	7,7	0,8	12,9	300	195	215	1,0	12	986016 0120	1.829,-
Select 150	575 x 360 x 230	8,8	0,8	14,6	485	95	280	1,1	12	986016 0150	1.929,-
Select 180	405 x 360 x 330	10,2	0,8	17,8	300	195	370	1,0	12	986016 0180	1.999,-
Select 300	575 x 360 x 330	12,2	1,2	27,5	475	195	270	1,5	12	986016 0300	2.489,-
Select 500	775 x 425 x 505	30,4	1,6	49,7	500	290	330	2,14	19	986016 0500	3.279,-
Select 900	875 x 595 x 505	43,4	2,0	89,0	600	285	500	2,96	19	986016 0900	5.029,-

9154



Tisztítószer ultrahangos tisztításhoz tec clean

- magas koncentrációjú termékek, melyek vízzel hígítva használhatók
- Adagolás a tisztítószerrel függően: 1 - 10 %



Leírás	Tartalom	Cikkszám	€
tec clean A3	2,5	986010 0325	33,60
tec clean A3	10	986010 0310	97,50
tec clean A4	2,5	986010 0425	35,60
tec clean A4	10	986010 0410	99,50
tec clean A5 por	0,85	986010 0585	29,50
tec clean S1	2,5	986010 0125	34,60
tec clean S1	10	986010 0110	96,60
tec clean S2	2,5	986010 0225	56,-
tec clean S2	10	986010 0210	165,-

9154



	Fő szennyeződések	Fő felületek	Tulajdonságok	pH érték	Adagolás
tec clean A3 Vas és nemesfém tisztító	Stanolaj, olajok, hűtőzsír, korom, reze, csiszoló, polírozó szerek, nagyteljesítményű hűtő-kenőanyagok	Tisztítja a nemesacél, acél, vas munkadarabokat, titán- és nemesfémeket, szürkeöntvényt, színes fémeket, sárgarézt, üveget és kvarcot! Nem alkalmas alumíniumhoz és könnyűfémekhez!	foládék, emulgeálódik szilikátot és foszfátot tartalmaz, lúgos	12	3 - 6 %
tec clean A4 Univerzális tisztító	Olajok, zsíradékok, korom, koksosodások, reze, por, ujjlenyomatok	Nemesacél, acél, vas, szürkeöntvény, alumínium és könnyűfémek Nikkel, cink, műanyag, kerámia, üveg, kvarc, gumi	folékony, gyakran de-emulgáló, szilikátot és foszfátot tartalmaz, lúgos	13,4	1 - 5 %
tec clean A5 erőteljes tisztítószer vashoz és könnyűfémekhez	koksosodott és gyantás olajok és zsíradékok, csiszoló- és polírozó szerek, lakk- és festékmárakok, gyanta	Nemesacél, acél, vas, szürkeöntvény, alumínium és könnyűfémek nikkel, nemesacél, vas, cink	porszerű, emulgeálódik szilikátot és foszfátot tartalmaz, lúgos	11,5	1 - 4 %
tec clean S1 enyhén savas tisztítószer	Rozsda, mész, oxidálódott felületek (pl. rézrozsa), zsíradékok, olajok	Színesfém, nemesacél, alumínium és könnyűfém, vörösréz, acél, műanyag, üveg anyagokat a rozsdátlanítás után azonnal vegye ki a fürdőből és öblítse le rozsdavédő szerrel!	foládék, emulgeálódik savas	1,6	1 - 5 %
tec clean S2 erősen savas tisztító	ásványi szennyeződések, mész, rozsda, oxidálódott felületek, lerakódások	Nemesacél, acél, vas, szürkeöntvény, keményfém, vörösréz, nikkel, színes- és nemesfémek, Az acél, vas, szürkeöntvény anyagokat a rozsdátlanítás után azonnal vegye ki a fürdőből és öblítse le rozsdavédő szerrel!	folékony, emulgeálódik savas	< 1,0	1 - 10 %

