

SARA® Hűtőfolyadék-levegőztető a baktériumok szaporodásának gátlására


- **Korlátozza a baktériumok szaporodását a hűtőkenőanyagban**
- megakadályozza a zárt idegen olaj-szörnyeg kialakulását
- megnöveli a hűtőkenőanyagok élettartamát
- ezt követően az idegen olajokat emulzió-ápolókocsival (9030020001) vagy skimmer berendezéssel kell eltávolítani
- Az idegen olajok eltávolítása meghosszabbítja az alkalmazási időt, és biológiai egyensúlyba hozza a hűtőkenőanyagot
- nemesacél-ház az egyszerű tisztítás érdekében
- közvetlenül a gépre szereléshez
- Beállítható napi/heti időkapcsoló-óra
- **Szállítás:** időkapcsoló órával, szellőztető lemezekkel és összekötő tömlőkkel



feluszó idegen olajok



Kenőanyag levegőztetése



Eredmény: nem jön létre egybefüggő idegenolaj-szörnyeg

Modell	Hosszúság x Szélesség x Magasság mm	Szellőzőelemek száma	A következő tartályúrtartá- lomhoz: l	Névleges feszültség V	Teljesítmény W	Súly kg	Cikkszám	€
350	400 x 90 x 75	1	350	240	5	3	906010 0350	450,-
500	400 x 90 x 75	2	500	240	5	3,4	906010 0500	519,-
1000	400 x 90 x 75	4	1000	240	10	4,6	906010 1000	789,-

9120



SARA® Túlfolyásvédelmi sziréna

- **a maximális vagy minimális töltöttségi szint ellenőrzésére**
- akusztikus szintellenőrzés az Ön szerszámgépén
- nincs többé szükség felesleges csarnoktisztításra a tartály túlfolyása miatt
- könnyű rögzítés a mágneslemeznek köszönhetően
- **szállítási terjedelem:** sziréna mágnesstalppal és 1 x 9 Voltos elemmel



Megnevezés	Cikkszám	€
Túlfolyásvédelmi sziréna	906011 0001	159,50

9120

