


Gépi menetfúró A-SFT 6GX



401 - 405


- metrikus ISO3-6GX finom menet
- 45°-os spirálhornyos
- C alakú, 2,5 menetes menet
- DIN 374 szerinti méretek
- HSS-E-PM vágóanyag, TiCN-bevonat
- zsákmenethez

D	Emelkedés mm	L mm	L1 mm	D1 mm	C	Magfurat Ø mm	Cikkszám	€
MF 6	0,75	80	8	4,5	3,4	5,2	133973 0607	48,50
MF 8	0,75	80	8	6	4,9	7,2	133973 0807	50,50
MF 8	1	90	10	6	4,9	7	133973 0810	53,50
MF 10	1	90	10	7	5,5	9	133973 1010	62,50
MF 10	1,25	100	12	7	5,5	8,8	133973 1012	62,50
MF 12	1	100	12	9	7	11	133973 1210	79,-
MF 12	1,25	100	12	9	7	10,8	133973 1212	79,-
MF 12	1,5	100	14	9	7	10,5	133973 1215	79,-
MF 14	1,5	100	16	11	9	12,5	133973 1415	90,50
MF 16	1,5	100	16	12	9	14,5	133973 1615	110,-
MF 18	1,5	110	16	14	11	16,5	133973 1815	122,-
MF 20	1,5	125	16	16	12	18,5	133973 2015	152,-
MF 22	1,5	125	16	18	14,5	20,5	133973 2215	158,-
MF 24	1,5	140	16	18	14,5	22,5	133973 2415	206,-


1128

Alumínium	Réz	Grafit	Edzett acél
< 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRc
≥ 8 % Si	25	25	< 60 HRc
25	25	25	≥ 60 HRc

Ép állapotához kell igazítani!



Gépi menetfúró A-POT 6GX



401 - 405

- metrikus ISO3-6GX finom menet
- egyenes hornyú, forgácsterelő éllel
- B alakú, 4 menetes menet
- DIN 374 szerinti méretek
- HSS-E-PM vágóanyag, TiCN-bevonat
- átmenő menetekhez

D	Emelkedés mm	L mm	L1 mm	D1 mm	C	Magfurat Ø mm	Cikkszám	€
MF 6	0,75	80	14	4,5	3,4	5,2	133971 0607	46,50
MF 8	0,75	80	18	6	4,9	7,2	133971 0807	49,50
MF 8	1	90	22	6	4,9	7	133971 0810	52,-
MF 10	1	90	20	7	5,5	9	133971 1010	61,50
MF 10	1,25	90	24	7	5,5	8,8	133971 1012	61,50
MF 12	1	90	22	9	7	11	133971 1210	76,50
MF 12	1,25	90	22	9	7	10,8	133971 1212	76,50
MF 12	1,5	90	22	9	7	10,5	133971 1215	76,50
MF 14	1,5	90	22	11	9	12,5	133971 1415	88,50
MF 16	1,5	100	22	12	9	14,5	133971 1615	107,-
MF 18	1,5	100	25	14	11	16,5	133971 1815	118,-
MF 20	1,5	140	25	16	12	18,5	133971 2015	148,-
MF 22	1,5	140	25	18	14,5	20,5	133971 2215	152,-
MF 24	1,5	140	28	18	14,5	22,5	133971 2415	200,-

1128

Alumínium	Réz	Grafit	Edzett acél
< 8 % Si	Réz ötvözet	GFK/CFK/Durap.	< 55 HRc
≥ 8 % Si	25	25	< 60 HRc
25	25	25	≥ 60 HRc

Ép állapotához kell igazítani!

